

## FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

### ISOTHERMIC PRO Buzo (ref. ITP-400)

#### CE CAT III

Buzo para cámaras frigoríficas / Overall for coolers

EN 342



I<sub>cler</sub> 0.547

Clase 2 (permeabilidad al aire)



#### DESCRIPCIÓN

Buzo para uso en cámaras de congelación (hasta -50°C.). Cierre central por cremallera oculta con solapa. Cuello interior térmico con cierre elástico ajustable y velcro. Dos bolsillos de plastón con solapa y velcro y un bolsillo en manga con cremallera. Puños elásticos. Acolchado interior con fibra térmica 3MTM THINSULATETM Insulation. Bandas reflectantes 3M Scotchlite TM perimetrales en cintura, mangas y perneras. Elástico posterior en cintura. Cremallera lateral en perneras para facilitar la colocación con calzado, con tapeta de protección y corchetes de presión para cierre. Dos bolsos portarrodilleras con tapeta apesillada.

#### APLICACIONES

Uso especial para trabajos en cámaras frigoríficas.

#### CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA EQUILIBRIO TÉRMICO

| Aislamiento térmico<br>Thermal insulation<br>I <sub>cler</sub> (m <sup>2</sup> ·K/W) | Actividad ligera / Light Activity<br>115 W/m <sup>2</sup> |          | Actividad media / Medium Activity<br>170 W/m <sup>2</sup> |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                      | 8 h                                                       | 1 h      | 8 h                                                       | 1 h      |
| 0.547                                                                                | -22.4 °C                                                  | -44.8 °C | -49.6 °C                                                  | -71.0 °C |

#### ESPECIFICACIONES

Color: Gris / Negro  
Materiales: 100 % Nylon. Forro interior de poliéster. Relleno acolchado de 1 capa 100% poliéster y doble capa 3MTM THINSULATETM Insulation (aprox. 320 gr/m2).  
Tallas: M, L, XL, XXL & 3XL  
Normativa: EN 342

#### MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

#### INSTRUCCIONES DE LAVADO

#### DESCRIPTION

Overall for use in freezers (up to -50°C.). Central closure by concealed zipper. Thermal collar with elastic adjustable closure and velcro. Two plastron pockets with flap and velcro and one pocket in sleeve with zipper. Elastic cuffs. Inner padding with 3M Thinsulate Insulation. 3M reflective straps in waist, sleeves and legs. Elastic back waist. Side zipper in legs with flap and pressure buttons. Kneepad pockets with flap.

#### APPLICATIONS

Specially used for works in coolers

#### ENVIRONMENTAL TEMPERATURE FOR THERMAL EQUILIBRIUM

#### SPECIFICATIONS

Colour: Grey/Black  
Materials: 100 % Nylon. Polyester inner liner. 1 layer 100% polyester padding and two layers of 3M Thinsulate Insulation (approx. 320 gr/m2)  
Sizes: M, L, XL, XXL & 3XL  
Norms: EN 342

#### MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

#### WASHING INSTRUCTIONS



Esta prenda es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This garment is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.